



Płótna ścierna, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności, 115 mm×50 m, Ziarnistość: 100



Dane zamówienia

Numer katalogowy	556980 100
GTIN	4045197808066
Klasa artykułu	51E

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkana, mocna i **bardzo elastyczna** tkanina bawełniana (odporna na działanie olejów i nafty), z równomiernie rozmieszczonym **korundem zwykłym (A)**, osadzonym w żywicy syntetycznej. Bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu. **Bardzo duża wydajność szlifowania i długa trwałość.**

Rolka ekonomiczna w szerokości 115 mm do wszystkich popularnych szlifierek oscylacyjnych. **Praktyczne zdejmowanie ze środka rolki** gwarantuje czystość na stanowisku pracy i wolne od uszkodzeń użycie opaski ścierniej aż do samego końca.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do metalu. Nadaje się również do obróbki drewna i lakieru.

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: równiaki

Opis techniczny

ziarnistość	równiaki
ziarnistość	100

Materiały ściernie	Korund
oznaczenie ziarnistości	A
szerokość rolek ekonomicznych	115 mm
długość rolek ekonomicznych	50 m
Atrybut nazwy produktu	115 mm×50 m
z nożykiem do odrywania	tak