



## Chwytki magnetyczne, Ø D: 120 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	358711 120
GTIN	4062406241780
Klasa artykułu	31V

### Opis

#### Wykonanie:

- **Zoptymalizowany i bezpieczny proces roboczy.**
- **Zabezpieczenie przed kolizją podczas najeżdżania dzięki kompensacji sprężyną naciskową na odcinku 10 mm.**
- **Wymiana płytek wymiennych umożliwia automatyczne oddzielanie, transport i odkładanie indywidualnych geometrii narzędzia.**
- **Maszyna pracuje bez dłuższych przerw.**
- **Wysoka ekonomiczność dzięki zoptymalizowanemu wykorzystaniu.**
- **Wyraźnie mniejsze zanieczyszczenie mgłą olejową.**
- **Możliwość pracy bezobsługowej.**
- **Zmniejsza ryzyko obrażeń.**
- **Można stosować we wszystkich popularnych oprawkach Weldon.**

#### Zastosowanie:

Narzędzie do podnoszenia i rozłączania elementów ferromagnetycznych. Aktywacja magnesów za pomocą chłodziwa (IKZ) lub sprężonego powietrza. Kształtowy transport obrabianego elementu poprzez przeciwstawny kontur płytki skrawającej do wybranego miejsca odkładania w przedziale maszyny.

#### w dostawie::

Z płytką wymienną 358716 o wysokości 20 mm. Ze sprężyną i śrubą mocującą do uchwytów Weldon.

Ø D<sub>1</sub>: 20 mm  
Wysokość H<sub>1</sub>: 98,5 mm  
wysokość H<sub>2</sub>: 48,5 mm  
Wysokość H<sub>3</sub>: 12 mm  
Ø magnesu: 13 mm  
siła przyczepności magnesu: 7,5 kg

## Opis techniczny

Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D	120 mm
wysokość H <sub>2</sub>	48,5 mm
Wysokość H <sub>3</sub>	12 mm
Wysokość H <sub>1</sub>	98,5 mm
Ø magnesu	13 mm
siła przyczepności magnesu	7,5 kg
Rodzaj produktu	Chwytki magnetyczne

## Akcesoria

Płytki wymienne do chwytaków magnetycznych, aluminium Ø / wysokość 120/20 mm	358717 120/20
Płytki wymienne do chwytaków magnetycznych, PA Ø / wysokość 120/20 mm	358716 120/20
Płytki wymienne do chwytaków magnetycznych, aluminium Ø / wysokość 120/40 mm	358717 120/40
Płytki wymienne do chwytaków magnetycznych, PA Ø / wysokość 120/40 mm	358716 120/40