



**Płytki wymienne do chwytaków magnetycznych, aluminium, Ø / wysokość:  
160/20 mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	358717 160/20
GTIN	4062406241902
Klasa artykułu	31V

### Opis

**Wykonanie:**

Płytki wymienne z aluminium.

**Zastosowanie:**

Wykonywanie przeciwstawnego konturu obrabianego elementu na potrzeby wygładzania kształtowego (maks. 50 obr./min) i transportu komponentu. Połączenie z chwytakiem magnetycznym za pomocą 4 śrub.

**wskazówka:**

Płytki wymienne można również wytwarzać samodzielnie. Poza skrawaniem geometrii narzędzia możliwe jest również zastosowanie metod wytwarzania addytywnego.

Ø D<sub>1</sub>: 160 mm

Ø D<sub>2</sub>: 130 mm

Wysokość H<sub>1</sub>: 20 mm

wysokość H<sub>2</sub>: 7 mm

### Opis techniczny

Ø D <sub>1</sub>	160 mm
Wysokość H <sub>1</sub>	20 mm
wysokość H <sub>2</sub>	7 mm
Ø D <sub>2</sub>	130 mm
Rodzaj produktu	Chwytaki magnetyczne

