

**Płytki wymienne do chwytaków magnetycznych, PA, Ø / wysokość: 160/40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	358716 160/40
GTIN	4062406241858
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Płytki wymienne z poliamidu PA6.

**Zastosowanie:**

Wykonywanie przeciwstawnego konturu obrabianego elementu na potrzeby wygładzania kształtowego (maks. 50 obr./min) i transportu komponentu. Połączenie z chwytakiem magnetycznym za pomocą 4 śrub.

**wskazówka:**

Płytki wymienne można również wytwarzać samodzielnie. Poza skrawaniem geometrii narzędzia możliwe jest również zastosowanie metod wytwarzania addytywnego.

Ø D<sub>1</sub>: 160 mm

Ø D<sub>2</sub>: 130 mm

Wysokość H<sub>1</sub>: 40 mm

wysokość H<sub>2</sub>: 27 mm

**Opis techniczny**

Ø D <sub>1</sub>	160 mm
wysokość H <sub>2</sub>	27 mm
Wysokość H <sub>1</sub>	40 mm

Ø D <sub>2</sub>	130 mm
Rodzaj produktu	Chwytyki magnetyczne