

**Płytki wymienne do chwytaków magnetycznych, aluminium, Ø / wysokość:
80/40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	358717 80/40
GTIN	4062406241872
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Płytki wymienne z aluminium.

Zastosowanie:

Wykonywanie przeciwstawnego konturu obrabianego elementu na potrzeby wygładzania kształtowego (maks. 50 obr./min) i transportu komponentu. Połączenie z chwytakiem magnetycznym za pomocą 4 śrub.

wskazówka:

Płytki wymienne można również wytwarzać samodzielnie. Poza skrawaniem geometrii narzędzia możliwe jest również zastosowanie metod wytwarzania addytywnego.

Ø D₁: 80 mm

Ø D₂: 50 mm

Wysokość H₁: 40 mm

wysokość H₂: 27 mm

Opis techniczny

Ø D ₁	80 mm
Wysokość H ₁	40 mm
Ø D ₂	50 mm

wysokość H ₂	27 mm
Rodzaj produktu	Chwytyki magnetyczne