

HOLEX**Oprawki HD, krótkie, wersja HT,, SK 50, Ø mocowania D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302037 20
GTIN	4062406240035
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

- **Duża sztywność dzięki zoptymalizowanej konstrukcji.**
- **Z otworem Balluffchip.**
- **Osiowe przestawienie długości (przestawienie 10 mm).**
- **Elastyczne przez zastosowanie tulejek pośrednich.**

Zastosowanie:

- **Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.**
- **Do trudnych prac frezarskich.**
- **Przenosi bardzo duże momenty obrotowe (550 Nm) , Wersja HT (High Torque).**
- **Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.**

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835, tulejki pośrednie nr 302135 – 302180.

wskazówka:

V = maksymalny zakres regulacji.

wymiar A długości wysięgu: 64,5 mm

Ø zewn. D: 49,5 mm

Długość użyteczna L₁: 45,5 mm

odpowiednie tulejki redukcyjne: 302160; 302155

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	20 mm
Ø zewn. D	49,5 mm
Długość użyteczna L ₁	45,5 mm
odpowiednie tulejki redukcyjne	302160; 302155
wymiar A długości wysięgu	64,5 mm
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 20000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Akcesoria

Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 3 mm	302155 3
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 8 mm	302155 8
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 10 mm	302155 10
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 16 mm	302160 16
	308785 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 3 mm	302160 3
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 12 mm	302155 12
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 8 mm	302160 8
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 14 mm	302155 14
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 5 mm	302160 5
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 12 mm	302160 12
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 10 mm	302160 10
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 14 mm	302160 14
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 4 mm	302160 4
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 6 mm	302155 6
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50

Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 4 mm	302155 4
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 16 mm	302155 16
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 6 mm	302160 6
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 5 mm	302155 5