

**HOLEX®****Oprawki HD krótkie, smukłe, HSK-A 63, Ø mocowania D1: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307507 10
GTIN	4062406240103
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

- osiowa regulacja długości narzędzia, odcinek przesuwu 10 mm
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym).

**Zastosowanie:**

- do wiercenia, rozwiercania i frezowania
- umożliwiają wysoką wydajność skrawania (z wyjątkiem obróbki ciężkiej).

**Wyp. dodatkowe:**

Tulejki pośrednie nr 302135-302180, rurka do doprowadzenia chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

**wskazówka:**

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø D<sub>2</sub>: 30 mm

Ø zewn. D: 50 mm

L<sub>3</sub>: 32 mm

odcinek przesuwu V: 10 mm

gwint M: M8×1

**Opis techniczny**

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
gwint M	M8×1

wymiar A długości wysięgu	80 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
Ø zewn. D	50 mm
L <sub>3</sub>	32 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	10 mm
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-7
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

## Akcesoria

Wyciory walcowe z tworzywa sztucznego Ø czopu 10 mm	343720 10
---	-----------