

HOLEX**Oprawki HT, HSK-63 krótkie, Ø mocowania D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307552 20
GTIN	4062406240066
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

- **bardzo duża sztywność ogólna dzięki zoptymalizowanej konstrukcji**
- **z otworem Balluffchip**
- **możliwość regulacji długości narzędzia na odcinku 10 mm**
- **elastyczne zastosowanie dzięki tulejkom pośrednim.**

Zaleta:

- **przenosi bardzo duże momenty obrotowe (550 Nm) , zapewniające powtarzalność procesu produkcji**
- **bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.**

Zastosowanie:

- **zwłaszcza do obróbki narzędzi i form**
- **do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.**

w dostawie::

z kluczem sześciokątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 52,5 mm

Długość użyteczna L₁: 54 mm

odpowiednie tulejki redukcyjne: 302160; 302155

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	20 mm
Długość użyteczna L ₁	54 mm
Ø zewn. D	52,5 mm
odpowiednie tulejki redukcyjne	302160; 302155
wymiar A długości wysięgu	80 mm
adapter	HSK-63 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Akcesoria

Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 4 mm	302155 4
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 8 mm	302160 8
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 3 mm	302160 3
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 12 mm	302155 12
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 16 mm	302155 16
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 8 mm	302155 8
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 10 mm	302160 10
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 12 mm	302160 12
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 14 mm	302155 14
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 6 mm	302155 6
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 10 mm	302155 10

Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 3 mm	302155 3
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 16 mm	302160 16
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 4 mm	302160 4
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 5 mm	302160 5
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 14 mm	302160 14
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 5 mm	302155 5
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 6 mm	302160 6