

HOLEX®
Oprawki HD krótkie, smukłe, HSK-A 63, Ø mocowania D1: 12 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	307507 12
GTIN	4062406242015
Klasa artykułu	32A

Opis
Wykonanie:

- osiowa regulacja długości narzędzia, odcinek przesuwu 10 mm
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym).

Zastosowanie:

- do wiercenia, rozwiercania i frezowania
- umożliwiają wysoką wydajność skrawania (z wyjątkiem obróbki ciężkiej).

Wyp. dodatkowe:

Tulejki pośrednie nr 302135-302180, rurka do doprowadzenia chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!

wymiar A długości wysięgu: 85 mm

Ø D₂: 32 mm

Ø zewn. D: 50 mm

L₃: 40 mm

odcinek przesuwu V: 10 mm

gwint M: M10×1

Opis techniczny

Ø D ₂	32 mm
odpowiednie tulejki redukcyjne	302135; 302140

L ₃	40 mm
Ø zewn. D	50 mm
gwint M	M10×1
wymiar A długości wysięgu	85 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-7
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Akcesoria

Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 4 mm	302135 4
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 5 mm	302135 5
Wyciory walcowe z tworzywa sztucznego Ø czopu 12 mm	343720 12
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 6 mm	302135 6
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 3 mm	302135 3
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 8 mm	302135 8
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 4 mm	302140 4
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 3 mm	302140 3
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 6 mm	302140 6
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 8 mm	302140 8

Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 5 mm

302140 5