

**HOLEX****Oprawki Weldon, kształt AD, SK 40 krótki, Ø mocowania D1: 25mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300205 25     |
| GTIN             | 4062406242565 |
| Klasa artykułu   | 32A           |

**Opis****Wykonanie:**

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

**Opis techniczny**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ø zewn. D                         | 65 mm        |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 25           |
| wymiar A długości wysięgu         | 100 mm       |
| Ø mocowania D <sub>1</sub>        | 25 mm        |
| adapter                           | SK 40 krótki |
| norma                             | DIN 6359     |
| Norma na uchwyt                   | ISO 7388-1   |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kształt   | AD                         |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 μm                     |
| Strategia skrawania                             | HPC                        |
| Rodzaj produktu                                 | Stożkowe uchwyty zaciskowe |

---

## Akcesoria

|  |           |
|--|-----------|
| Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 25 mm | 309900 25 |
|--|-----------|