

**HOLEX****Oprawki Weldon, kształt AD, SK 40 krótki, Ø mocowania D1: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300205 32
GTIN	4062406242572
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	32 mm
Ø zewn. D	72 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	32
wymiar A długości wysięgu	100 mm
adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1

Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

---

## Akcesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 32 mm	309900 32
--	-----------