

Garant

Oprawki precyzyjne do tulejek zaciskowych HiRunER, BT 30 A = 60, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16M

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302839 16M
GTIN	4062406243418
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane, wszystkie chwytty są przetoczone po utwardzeniu w celu zmniejszenia bicia. Z otworem Ballufchip, wysokoobrotowa nakrętka mocująca (do 25000 min⁻¹).

Zalety:

- **Doskonała powtarzalność bicia w systemie (uchwyt + zacisk mocujący + śruba mocująca), bicie 3 µm z tulejką zaciskową 2 µm, bicie 6µm z tulejką zaciskową 5 µm.**
- **Ekstremalne siły trzymające (bis Czynniki 2 w porównaniu ze standardowymi tulejkami ER).**
- **Efekt zmniejszenia wibracji dzięki 2-częściowej nakrętce mocującej.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

w dostawie::

Wraz z **precyzyjną nakrętka mocującą.**

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760 – 308806,
klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835,
tulejka zaciskowa ER nr 308881 – 309434,
tulejka zaciskowa ER Fahrion nr 308901 - 309434,
klucz mocujący ER nr 309748; 309749; 309757; 309758.

wskazówka:

- **Mocuje jedynie Ø nominalną do Ø uchwytu, tolerancja h 10.**
- **Nie stosować nakrętek mocujących w połączeniu z podkładką uszczelniającą.**

· Stosować wyłącznie w połączeniu z tulejkami zaciskowymi Fahrion.

zakres mocowania: 1 - 10 mm

Ø zewn. D: 24 mm

Zamienne nakrętki mocujące ER: 309618 16M

Opis techniczny

zakres mocowania	1 - 10 mm
Zamienne nakrętki mocujące ER	309618 16M
Ø zewn. D	24 mm
adapter	BT 30 A = 60
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Akcesoria

Nakrętka mono ER, mini do uchwytów w wersji mini do tulejek zaciskowych HiRunER do typu ER 16M	309618 16M
Klucze rolkowe HiRunER Typ 16M	309757 16M
Klucze rolkowe HiRunER do kluczy dynamometrycznych Typ 16M	309758 16M