

Garant**Nakrętka mono ER, mini do precyzyjnych oprawek do tulejek zaciskowych, do typu ER: 11M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309618 11M
GTIN	4062406243487
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Smukła, symetryczna wersja.

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.

Pasuje do :

Precyzyjne oprawki do tulejek zaciskowych ER nr 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

Wyp. dodatkowe:

Klucze mocujące ER nr 309757; 309758.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

norma: DIN 6499 D

Długość całkowita L: 19,1 mm

Ø zewn. D: 16 mm

gwint: 20

maks. moment dokręcania: 20 Nm

Opis techniczny

Długość całkowita L	19,1 mm
gwint	20

Ø zewn. D	16 mm
maks. moment dokręcania	20 Nm
norma	DIN 6499 D
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową

Akcesoria

Klucze rolkowe HiRunER Typ 11M	309757 11M
Klucze rolkowe HiRunER do kluczy dynamometrycznych Typ 11M	309758 11M