

Garant**Nakrętka mono ER, mini do precyzyjnych oprawek do tulejek zaciskowych, do typu ER: 16M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309618 16M
GTIN	4062406243494
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Smukła, symetryczna wersja.

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.

Pasuje do :

Precyzyjne oprawki do tulejek zaciskowych ER nr 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

Wyp. dodatkowe:

Klucze mocujące ER nr 309757; 309758.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

norma: DIN 6499 D

Długość całkowita L: 21,6 mm

Ø zewn. D: 24 mm

gwint: M24 × 0,75

maks. moment dokręcania: 30 Nm

Opis techniczny

Ø zewn. D	24 mm
do typu ER	16 mm

Długość całkowita L	21,6 mm
gwint	M24 × 0,75
maks. moment dokręcania	30 Nm
norma	DIN 6499 D
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową

Akcesoria

Klucz płaski jednostronny rozwartość klucza 25 mm	613300 25
Klucze rolkowe HiRunER Typ 16M	309757 16M
Klucze rolkowe HiRunER do kluczy dynamometrycznych Typ 16M	309758 16M