



Oprawki termokurczliwe smukłe, z kanalikiem doprow. chłodziwo, SK 40 A = 160, Ø mocowania D1: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302336 6
GTIN	4062406243630
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Z otworem na układ elektroniczny Balluff.
- Możliwość regulacji długości narzędzi na odcinku 10 mm od rozm. 6!
- Bardzo smukła konstrukcja (mniejszy kontur kolidujący).
- z kanalikiem doprowadzającymi chłodziwo (KKB)

Zastosowanie:

- do obróbki narzędzi i form
- do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302419. Przyrządy termoskurczowe nr 354210 – 354450.

Otwór kanalika chłodzącego: niezamykane

Ø zewn. D: 30,9 mm

Ø D₂: 15 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	30,9 mm
Ø D ₂	15 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
Otwór kanalika chłodzącego	niezamykane

adapter	SK 40 A = 160
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe