



Miary zwijane Mini, Długość linki: 3/MINI



Dane zamówienia

Numer katalogowy	462122 3/MINI
GTIN	4007368118138
Klasa artykułu	46M

Opis

Wykonanie:

Szczególnie lekka i poręczna taśma miernicza do zastosowań profesjonalnych. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS. **Z blokadą i automatycznym powrotem taśmy.** Łożysko ślizgowe ze specjalnego materiału TRIBOCOMP® z teflonem zapewnia **łagodny poślizg** i bardzo lekki bieg. Innowacyjny amortyzator ze specjalnej gumy przejmuje energię uderzenia przy zwijaniu, oszczędzając przegub ręki. Specjalny lakier bezbarwny chroni skutecznie taśmę przed ścieraniem. **Dodatkowa powłoka przeciwodblaskowa** zapewnia dobrą widoczność we wszystkich warunkach oświetleniowych.

Wyjątkowo kompaktowa i lekka taśma miernicza – **objętość mniejsza o 35%.**

Kalibracja: G1

norma: EG II

szerokość taśmy: 10 mm

szerokość korpusu: 50 mm

szerokość obudowy: 22 mm

wysokość obudowy: 50 mm

Opis techniczny

Długość linki	3 m
---------------	-----

wysokość obudowy	50 mm
szerokość korpusu	50 mm
szerokość taśmy	10 mm
szerokość obudowy	22 mm
norma	EG II
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza zwijana w obudowie, osłona, rama

Usługi

Kalibracja miar zwijanych maks. długość 5 m	016140 5
Znakowanie opis laserowy Typ	018940