



Hydrauliczne tulejki zaciskowe ER z nakrętką złączkową ER25, Ød: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319742 16
GTIN	4062406244040
Klasa artykułu	31W

Opis

Wykonanie:

Wysoka elastyczność, do stosowania podczas toczenia w statycznym uchwycie tulejek zaciskowych, a także w przypadku narzędzi napędzanych. Najdokładniejszy ruch obrotowy. Do opravek napędzanych z gwintem zewnętrznym.

Zalety:

- **Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu i zwiększenie trwałości.**
- **Szybka i łatwa obsługa.**
- **Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.**
- **Doskonale centrowanie.**

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania, pogłębiania, a także do stosowania wytaczaków.

Ø d₂: 46 mm

długość L: 49 mm

gwint M: M32×1,5

Opis techniczny

Ø d ₂	46 mm
gwint M	M32×1,5

Ø d	16 mm
długość L	49 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe