



Akumulatorowa latarka czołowa LED, Typ: 300



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081493 300
GTIN	4062406242480
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

Diodowe latarki czołowe LED z szerokim stożkiem światła, zapewniającym optymalne oświetlenie całego obszaru pracy. Bezdotykowe włączanie i wyłączenie dzięki sensorom z 2 stopniami strumienia światła.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie przewód USB do ładowania.

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Szerokość całkowita	47 mm
długość całkowita	78 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
strumień światła, stopień 2	300 lm
czas świecenia	6 h
stopień ochrony IP	IP 65
Strumień światła	100 lm

masa	111 g
strefa wg ATEX	brak
Liczba dołączonych akumulatorów	1
czas świecenia na stopniu 2	2 h
Rodzaj produktu	Latarka czołowa