

**Garant****Stojak magnetyczny, Typ: 15****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	366745 15
GTIN	4062406244828
Klasa artykułu	310

**Opis****Wykonanie:**

- Jako dodatkowy punkt podparcia eliminujący wibracje obrabianego elementu.
- Idealne rozwiązanie w połączeniu z imadłami.
- Precyzyjne i łatwe pozycjonowanie w przypadku mocowania pionowego i poziomego.
- Radełkowana powierzchnia umożliwia wygodną regulację wysokości, a rozwartość klucza mocniejsze przyleganie.
- Zabezpieczenie przed zgubieniem sprężynowego elementu podporowego.
- Możliwość podparcia punktowego w dowolnym położeniu.

**Zastosowanie:**

Eliminuje wibracje, w szczególności w przypadku mocowania cienkich elementów.

**Materiał:**

stal sprężynowa

**Pasuje do:**

Wszystkie imadła; dzięki podstawie nadaje się do wszystkich konfiguracji mocowań.

**Opis techniczny**

średnica	20 mm
----------	-------

materiał	stal sprężynowa
wysokość H	27 - 40 mm
Drgania	amortyzowane
Rodzaj produktu	Stojak