




## Płytki frezarskie do gwintów do gwintów wewn. 60°, HB7720, skok: 1,5-2,0 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	218124 1,5-2,0
GTIN	4062406245313
Klasa artykułu	21D

### Opis

#### Wykonanie:

Rozmiar płytki 16.

#### Zastosowanie:

Do metrycznych gwintów wewnętrznych 60° wg DIN / ISO R 262 (DIN13).

kierunek skrawania: prawe i lewe

posuw  $f_z$  w stali INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm

### Opis techniczny

Zarys pełny	nie
skok gwintu	1,5 - 2 mm
powłoka	TiCN
Maksymalny skok gwintu	2 mm
odpowiednie do gwintów	M39×1,5; M39×2
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza &nbsp;	HM

Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
wielk. płytki	16 mm
posuw $f_z$ w stali $< 1\ 100\ \text{N/mm}^2$	0,1 mm
posuw $f_z$ w stali INOX $< 900\ \text{N/mm}^2$	0,03 mm
kierunek skrawania	prawe i lewe
Rodzaj produktu	frezowania