



## Oprawki do przecinaków eco osiowe, prawe, HSK-T 63, do wys. miecza H: 32 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	318844 32
GTIN	2050002039513
Klasa artykułu	36D

### Opis

#### Zastosowanie:

Do mocowania przecinków z przekazywaniem chłodziwa wszystkich popularnych producentów. Zbędne otwory transmisyjne można zamknąć, korzystając z dostarczonych śrub. Z kulistą dyszą rozpryskową.

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 160 mm

Ø zewn. D: 75 mm

przesunięcie osi końcówek f: 32 mm

### Opis techniczny

Ø zewn. D	75 mm
wymiar A długości wysięgu	160 mm
przesunięcie osi końcówek f	32 mm
do wys. miecza H	32 mm
ustawienie względem osi narzędzia	osiowe
położenie narzędzia	prawe
adapter	HSK-T 63
Norma na uchwyt	ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne

tak

Rodzaj produktu

Uchwyty do przecinaków