

BENNING**Mierniki uniwersalne, oznaczenie producenta: MMP3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473300 MMP3
GTIN	4014650440846
Klasa artykułu	47A

Opis techniczny

Częstotliwość	1 mHz – 5 MHz
metoda pomiarowa	RMS
temperatura	-20 - 800 °C
napięcie przemienne AC	0,1 mV – 600 V
oporność	0,1 Ω – 40 MΩ
dokładność podstawowa	0,6 %
napięcie stałe DC	0,1 mV – 600 V
Liczba dołączonych baterii	2
zasilanie bat.	2× 081560 LR44
funkcja pamięci	HOLD
zakres wskaźnika	5000
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 LR44

kategoria przepięcia	CAT III 300 V
kategoria przepięcia	CAT II 600 V
Kalibracja	I3
pojemność	10 pF – 100 µF
Rodzaj produktu	Mierniki uniwersalne

Usługi

Kalibracja cyfrowych mierników uniwersal. liczba miejsc za przecinkiem 3	017710 3
Kalibracja DAkkS Cyfrowy miernik uniwersal. Liczba miejsc po przecinku 3	016780 3
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa LR44	081560 LR44
-----------------------------------------------------------------	-------------