

HEDI

Bębny kablowe G7 z pierścieniem ślizgowym, Typ: SR



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 081111 SR |
| GTIN | 4003644022502 |
| Klasa artykułu | 08B |

Opis

Wykonanie:

Wersje SR z pierścieniem ślizgowym zapobiegają splątaniu przewodów. Dzięki podwójnie prowadzonym stykom pierścieni ślizgowych możliwa jest łatwa i bezpieczna praca.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------------|
| klasa przewodu | H07BQ-F |
| stopień ochrony IP | IP 44 |
| odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody | kategoria 2 (K2) wg BGI |
| Napięcie w sieci | 250 V |
| kolor kabla | pomarańczowy |
| materiał kabla | Kabel pancerny |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| długość przewodu | 40 m |
| rodzaj przewodu | 3G1,5 |
| liczba gniazd wtykowych | 4 |
| materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| Rodzaj produktu | Bębny kablowe |