

**Garant****Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt AD, BT 40 krótkie, do tulejek zaciskowych ER: 40 ER****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303710 40
GTIN	4062406250348
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Z otworem na układ elektroniczny Balluff.

- **Wysokiej jakości precyzyjna nakrętka mocująca.**
- **Nakrętka mocująca precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min).**
- **Zoptymalizowane właściwości pod kątem zużycia lub przeniesienie momentu obrotowego dzięki powlekanym, precyzyjnym nakrętkom mocującym.**

**Zalety:**

**Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni** zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:

- **Lepsza jakość powierzchni**
- **Większa trwałość narzędzi**
- **Stale osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)**
- **Większa dokładność ruchu obrotowego**

Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg **DIN 6499- kształt A i kształt B.**

**w dostawie::**

Z nakrętką mocującą ER.

**Wyp. dodatkowe:**

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300.  
Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

**wskazówka:**

odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.

zakres mocowania: 3 - 26 mm

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

a: 1 mm

Ø zewn. D: 63 mm

Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309580: 40

Klucze mocujące ER nr 309680: 40

## Opis techniczny

do tulejek zaciskowych ER	40
zakres mocowania	3 - 26 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø zewn. D	63 mm
a	1 mm
Klucze mocujące ER nr 309680	40
Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309580	40
adapter	BT 40 krótkie
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
wersja	BT-DC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

## Akcesoria

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 40

309680 40