

HOLEX**Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt A, SK 40 krótki, \emptyset trzpienia d1: 32 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300837 32 |
| GTIN | 4062406251741 |
| Klasa artykułu | 32A |

Opis**Wykonanie:**

Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza - szlifowane. Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

Zastosowanie:

- **Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.**
- **Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.**

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

\emptyset zewn. D: 58 mm

długość trzpienia frezarskiego L₃ z pierścieniem zabierakowym: 24 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 38 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 32

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 32

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|-------|
| wymiar A długości wysięgu | 60 mm |
|---------------------------|-------|

| | |
|---|------------------------------------|
| Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860 | 32 |
| Ø zewn. D | 58 mm |
| Długość trzpienia frezarskiego L ₄ | 38 mm |
| długość trzpienia frezarskiego L ₃ z pierścieniem zabierakowym | 24 mm |
| odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 32 |
| Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 32 |
| Ø trzpienia d ₁ | 32 mm |
| adapter | SK 40 krótki |
| norma | DIN 6358 |
| Norma na uchwyt | DIN 69871 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Kształt | A |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |

Akcesoria

| | |
|--|-----------|
| Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm | 309840 32 |
| Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK | 308820 50 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308785 50 |
| Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 32 mm | 309860 32 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308765 50 |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308720 50 |

| | |
|--|-----------|
| Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50 | 308600 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50 | 308610 50 |
| Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50 | 308740 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308760 50 |
| Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK | 308830 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308660 50 |
| Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 32 mm | 309870 32 |
| Klucze specjalne do Ø trzpienia 50 mm | 309840 50 |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308700 50 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308795 50 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308790 50 |
| Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 50 mm | 309860 50 |
| Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50 | 308640 50 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK | 308810 50 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50 | 308605 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50 | 308650 50 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK | 308812 50 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50 | 308615 50 |
| | 308620 50 |

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50
