

**HOLEX****Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt A, SK 40 krótki, ø trzpienia d1: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300875 27
GTIN	4062406251789
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza - szlifowane. Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

**Zastosowanie:**

- **Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.**
- **Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.**

**w dostawie::**

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

Ø zewn. D: 48 mm

długość trzpienia frezarskiego L<sub>3</sub> z pierścieniem zabierakowym: 21 mm

Długość trzpienia frezarskiego L<sub>4</sub>: 33 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 27

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 27

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 27

**Opis techniczny**

ø trzpienia d <sub>1</sub>	27 mm
----------------------------	-------

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	27
Długość trzpienia frezarskiego L <sub>4</sub>	33 mm
Ø zewn. D	48 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	27
długość trzpienia frezarskiego L <sub>3</sub> z pierścieniem zabierakowym	21 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów

## Akcesoria

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 27 mm	309860 27
	308600 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308760 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu  
wewnętrznego, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308700 50

Klucze specjalne do  $\varnothing$  trzpienia 50 mm

309840 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka  
niesamohamownego 50

308740 50

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka  
niesamohamownego 50 SK

308830 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308765 50

Sworznie dociągające kształt B do stożka  
niesamohamownego 50

308640 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308790 50

Śruba dociągająca frez do  $\varnothing$  trzpienia 50 mm

309860 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu  
wewnętrznego, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308720 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka  
niesamohamownego 50

308620 50

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka  
niesamohamownego 50 SK

308820 50

Pierścienie zabierakowe do  $\varnothing$  trzpienia 27 mm

309870 27

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308795 50

Klucze specjalne do  $\varnothing$  trzpienia 27 mm

309840 27

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

308605 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B  
do stożka niesamohamownego 50

308615 50

308610 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

---