

**HOLEX****Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt A, SK 40 krótki, ø trzpienia d1: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300875 22
GTIN	4062406251772
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza - szlifowane. Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

**Zastosowanie:**

- Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
- Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.

**w dostawie::**

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

Ø zewn. D: 40 mm

długość trzpienia frezarskiego L<sub>3</sub> z pierścieniem zabierakowym: 19 mm

Długość trzpienia frezarskiego L<sub>4</sub>: 31 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 22

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 22

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 22

**Opis techniczny**

ø trzpienia d <sub>1</sub>	22 mm
----------------------------	-------

Długość trzpienia frezarskiego L <sub>4</sub>	31 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	22
długość trzpienia frezarskiego L <sub>3</sub> z pierścieniem zabierakowym	19 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	22
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	22
Ø zewn. D	40 mm
adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów

## Akcesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 50 mm	309840 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 50 mm	309860 50
Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 22 mm	309870 22
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Klucze specjalne do Ø trzpienia 22 mm	309840 22
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 22 mm	309860 22
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
	308740 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka  
niesamohamownego 50

---