



Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt A, SK 50 A = 100, \emptyset trzpienia d1: 32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	300975 32
GTIN	4062406251840
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza - szlifowane. Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

Zastosowanie:

- Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
- Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

\emptyset zewn. D: 58 mm

długość trzpienia frezarskiego L₃ z pierścieniem zabierakowym: 24 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 38 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 32

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 32

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 32

Opis techniczny

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	32
--	----

Ø zewn. D	58 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	38 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	32
Ø trzpienia d ₁	32 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32
długość trzpienia frezarskiego L ₃ z pierścieniem zabierakowym	24 mm
adapter	SK 50 A = 100
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów

Akcesoria

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 32 mm	309860 32
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
	308600 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka
niesamohamownego 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308795 50

Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 50 mm

309860 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308765 50

Klucze specjalne do Ø trzpienia 50 mm

309840 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308650 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308610 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308785 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka
niesamohamownego 50

308740 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308790 50

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka
niesamohamownego 50 SK

308820 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308760 50

Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm

309840 32

Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 32 mm

309870 32

Sworznie dociągające kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308640 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308660 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

308810 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308605 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308812 50

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka
niesamohamownego 50 SK

308830 50