

**HOLEX®**

**Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt A, SK 50 A = 100, ø trzpienia d1: 27 mm**



## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300975 27     |
| GTIN             | 4062406251833 |
| Klasa artykułu   | 32A           |

## Opis

### Wykonanie:

Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza - szlifowane. Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

### Zastosowanie:

- **Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.**
- **Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.**

### w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

## Opis techniczny

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ø trzpienia d <sub>1</sub> | 27 mm         |
| adapter                    | SK 50 A = 100 |
| norma                      | DIN 6358      |
| Norma na uchwyt            | ISO 7388-1    |
| Norma na uchwyt            | DIN 69871     |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kształt   | A                          |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18000 obr./min  |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 6 μm                     |
| Strategia skrawania                             | HPC                        |
| Rodzaj produktu                                 | Uchwyty stożkowe do frezów |