

**HOLEX®**
**Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, SK 50 krótki, MK wewn.: 2**

**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 301185 2      |
| GTIN             | 4062406252205 |
| Klasa artykułu   | 32A           |

**Opis**
**Wykonanie:**

- Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne szlifowane.
- Z otworem na układ elektroniczny Balluff.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820– 308835.

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 8 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

Ø zewn. D: 32 mm

**Opis techniczny**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| wymiar A długości wysięgu | 60 mm        |
| Ø zewn. D                 | 32 mm        |
| Stożek Morse'a wewnętrzny | 2            |
| adapter                   | SK 50 krótki |
| Norma na uchwyt           | DIN 69871    |
| Norma na uchwyt           | ISO 7388-1   |
| Kształt                   | AD           |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 12000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 8 μm                             |
| Rodzaj produktu                                 | Adaptory do uchwytów               |