

**HOLEX®**
**Oprawki do narzędzi z chwytem MK, kształt A, SK 40 krótki, MK wewn.: 3**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301245 3
GTIN	4062406252250
Klasa artykułu	32A

**Opis**
**Wykonanie:**

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

- **Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne szlifowane.**
- **Z otworem na układ elektroniczny Balluff.**

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820– 308835.

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 8 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

$\varnothing$  zewn. D: 40 mm

**Opis techniczny**

$\varnothing$ zewn. D	40 mm
Stożek Morse'a wewnętrzny	3
wymiar A długości wysięgu	70 mm
adapter	SK 40 krótki
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego

≤ 8 μm

Rodzaj produktu

Adaptory do uchwytów