



## Oprawki do narzędzi z chwytem MK, kształt A, SK 50 krótki, MK wewn.: 4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	301255 4
GTIN	4062406252298
Klasa artykułu	32A

### Opis

#### Wykonanie:

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

- **Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne szlifowane.**
- **Z otworem na układ elektroniczny Balluff.**

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820– 308835.

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 8 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

$\varnothing$  zewn. D: 48 mm

### Opis techniczny

Stożek Morse'a wewnętrzny	4
$\varnothing$ zewn. D	48 mm
wymiar A długości wysięgu	70 mm
adapter	SK 50 krótki
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego

≤ 8 μm

Rodzaj produktu

Adaptery do uchwytów