



## Wkrętarki udarowe pneumatyczne 3/8 cala – 1/2 cala, Typ: 7749



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079202 7749
GTIN	015451593339
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

solidna wkrętarka udarowa z **wygodnym przełączaniem jedną ręką dzięki technologii 2-Side**, korpus kompozytowy o właściwościach odpornych na zimno i z solidnym, podwójnym mechanizmem udarowym. Dobre wyważenie zwiększa komfort pracy. Powietrze jest odprowadzane w dół, przez uchwyt. **Moc dokręcania zgrubnie regulowana stopniowo.**

zakres momentu obrotowego: 135 - 704 Nm

maksymalna  $\varnothing$  śrub (8.8-12.9): M24

maksymalna prędkość obrotowa: 7000 min<sup>-1</sup>

profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego: czworokąt

wymiary uchwytu narzędziowego: 1/2 cal

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 540 l/min

### Opis techniczny

profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	czworokąt
maks. wibracje wg EN	10,9 m/s <sup>2</sup>
wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal

## Karta danych

maksymalne zapotrzebowanie powietrza	540 l/min
długość	171 mm
zakres momentu obrotowego	135 - 704 Nm
maksymalna $\varnothing$ śrub (8.8-12.9)	M24
masa	1,8 kg
oznaczenie producenta	7749
poziom natężenia dźwięku przy pracy	95 dB(A)
zalecana średnica węża ( $\varnothing$ wewn.)	10 mm
maksymalna prędkość obrotowa	7000 min <sup>-1</sup>
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	NPT
Rodzaj produktu	Wkrętarka