



Złącza trzpieniowe do wkrętarek mechanicznych, Typ: 3/150



Dane zamówienia

Numer katalogowy	650009 3/150
GTIN	4062406252366
Klasa artykułu	62D

Opis

Wykonanie:

Mocna konstrukcja, do wkrętarek udarowych i impulsowych z uchwytami 1/4 cala Hex (6-kąt wewn.). Z zatrzaskiem kulkowym i funkcją odblokowania – mocne zamocowanie nasadek.

Zastosowanie:

Do wkrętarek mechanicznych z gniazdem 6-kątnym jako złącze do mocowania nasadek z gniazdem kwadratowym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa. Powierzchnia czerniona.

długość całkowita: 150 mm

czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne: 3/8 cal

napęd od strony maszyny: Gniazdo bitów 6,3 mm (1/4 cala)

czop lub gniazdo wejściowe wg DIN ISO 1173: E 6,3

Opis techniczny

czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne	3/8 cal
profil czopu lub gniazda wejściowego	złączka 6-kątna
napęd od strony maszyny	Gniazdo bitów 6,3 mm (1/4 cala)
długość całkowita	150 mm
czop lub gniazdo wejściowe wg DIN ISO 1173	E 6,3
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	czernione
nadają się do zastosowania maszynowego	tak

