

**HOLEX****Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 2xD, Ø DC: 15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235000 15
GTIN	4062406252748
Klasa artykułu	22L

**Opis****Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

**Tolerancja otworu:** -0,1 / +0,25 mm

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

**w dostawie:**

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

**Opis techniczny**

śruby mocujące	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Liczba ostrzy Z	1
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	33 mm
Długość chwytu L <sub>s</sub>	50 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
Ø nomin. D	15
Seria	HOLEX Pro

do Ø calowej	19/32 cal
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT05T204 / XOMT05T204
długość całkowita L	99 mm
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,25 mm
Długość wysięgu $L_A$	49 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	2xD
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX6	659922 TX6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200