

HOLEX**Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 2xD, Ø DC: 40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235000 40
GTIN	4062406253028
Klasa artykułu	22L

Opis**Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

Tolerancja otworu: -0,1 / +0,25 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

w dostawie::

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Opis techniczny

śruby mocujące	232980 6 (TX15;3Nm)
Liczba ostrzy Z	1
Seria	HOLEX Pro
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT13M510 / XOMT13M506
Długość użyteczna L ₁	84 mm
Długość chwytu L _s	70 mm
Ø nomin. D	40

Ø chwytu D_s	40 mm
długość całkowita L	186 mm
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,35 mm
Długość wysięgu L_A	116 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	2×D
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX15	659922 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500