

HOLEX**Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 3xD, Ø DC: 15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235005 15
GTIN	4062406253042
Klasa artykułu	22L

Opis**Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

Tolerancja otworu: -0,1 / +0,25 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

w dostawie::

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	48 mm
Długość chwytu L _s	50 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej do Ø calowej	SOMT05T204 / XOMT05T204
Liczba ostrzy Z	1
śruby mocujące	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Seria	HOLEX Pro

Ø nomin. D	15
Ø chwytu D _s	20 mm
długość całkowita L	114 mm
Maks. limit przestawiania V _{maks.}	0,25 mm
Długość wysięgu L _A	64 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX6	659922 TX6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200