

HOLEX**Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 2xD, Ø D: 24,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235000 24,5
GTIN	4062406252854
Klasa artykułu	22L

Opis**Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

Tolerancja otworu: -0,1 / +0,25 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

w dostawie:

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Długość wysięgu L₁: 73 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Długość chwytu L_s: 60 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOMT093608 / XOMT093605

śruby mocujące: 232980 4 (TX9;1,2Nm)

Opis techniczny

śruby mocujące	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Seria	HOLEX Pro Drill
Liczba ostrzy Z	1
Długość użyteczna L ₁	51 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
Długość wysięgu L ₁	73 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT093608 / XOMT093605
Długość chwytu L _s	60 mm
Ø nomin. D	24,5
długość całkowita L	133 mm
Maks. limit przestawiania V _{maks.}	0,3 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	2×D
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX9

659922 TX9

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm

659906 200