

HOLEX**Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 2xD, Ø DC: 18,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235000 18,5
GTIN	4062406252786
Klasa artykułu	22L

Opis**Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

Tolerancja otworu: -0,1 / +0,25 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

w dostawie::

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Opis techniczny

śruby mocujące	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Długość chwytu L _s	56 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT06T205 / XOMT06T204
Seria	HOLEX Pro
Liczba ostrzy Z	1
Ø nomin. D	18,5
Długość użyteczna L ₁	39 mm

Ø chwytu D_s	25 mm
długość całkowita L	112 mm
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,25 mm
Długość wysięgu L_A	56 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do chwyt	2xD ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX7	659922 TX7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymienialnych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200