

**HOLEX****Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 3xD, Ø D: 39,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235005 39,5
GTIN	4062406253363
Klasa artykułu	22L

**Opis****Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

**Tolerancja otworu:** -0,1 / +0,25 mm

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

**w dostawie:**

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 152 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 40 mm

Długość chwytu L<sub>s</sub>: 70 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOMT13M510 / XOMT13M506

śruby mocujące: 232980 6 (TX15;3Nm)

**Opis techniczny**

Długość chwytu $L_s$	70 mm
Liczba ostrzy Z	1
Długość użyteczna $L_1$	121 mm
Seria	HOLEX Pro Drill
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT13M510 / XOMT13M506
$\varnothing$ chwytu $D_s$	40 mm
$\varnothing$ nomin. D	39,5
Długość wysięgu $L_1$	152 mm
śruby mocujące	232980 6 (TX15;3Nm)
długość całkowita L	222 mm
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,35 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do chwyt	3xD
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX15	659922 TX15
---------------------------------------	-------------

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500