

HOLEX**Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 2xD, Ø DC: 19mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 235000 19 |
| GTIN | 4062406252793 |
| Klasa artykułu | 22L |

Opis**Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

Tolerancja otworu: -0,1 / +0,25 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

w dostawie:

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Seria | HOLEX Pro |
| Długość użyteczna L ₁ | 41 mm |
| Ø nomin. D | 19 |
| Ø chwytu D _s | 25 mm |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
| Liczba ostrzy Z | 1 |
| do Ø calowej | 3/4 cal |

| | |
|--|----------------------------------|
| śruby mocujące | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
| Długość chwytu L_s | 56 mm |
| długość całkowita L | 114 mm |
| Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$ | 0,25 mm |
| Długość wysięgu L_A | 58 mm |
| Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do | 2xD |
| chwyt | ISO 9766 |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wyjście skośne |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wiercenie poprzeczne |
| zastosowanie wiertel | warunkowo nawiercanie centrujące |
| zastosowanie wiertel | warunkowo baryłkowy |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wiercenie pakietowe |
| zastosowanie wiertel | warunkowo nawiercanie skośne |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX7 | 659922 TX7 |
| Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm | 659957 200 |