

**HOLEX****Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 4xD, Ø DC: 26mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235010 26
GTIN	4062406253554
Klasa artykułu	22L

**Opis****Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

**Tolerancja otworu:** -0,05 / +0,3 mm

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

**w dostawie:**

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

**Zalecenie:**

Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

**Opis techniczny**

Długość chwytu L <sub>s</sub>	60 mm
-------------------------------	-------

Długość użyteczna $L_1$	107 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT093608 / XOMT093605
$\varnothing$ chwytu $D_s$	32 mm
Liczba ostrzy Z	1
śruby mocujące	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Seria	HOLEX Pro
$\varnothing$ nomin. D	26
długość całkowita L	189 mm
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,3 mm
Długość wysięgu $L_A$	129 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4xD
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX9	659922 TX9
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200