



Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 4xD, Ø DC: 14mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	235010 14
GTIN	4062406253387
Klasa artykułu	22L

Opis

Wykonanie:

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

Tolerancja otworu: -0,05 / +0,3 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

w dostawie:

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Zalecenie:

Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

Opis techniczny

Ø nomin. D	14
------------	----

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT05T204 / XOMT05T204
Długość użyteczna L_1	59 mm
śruby mocujące	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Seria	HOLEX Pro
Liczba ostrzy Z	1
Długość chwytu L_s	50 mm
Ø chwytu D_s	20 mm
długość całkowita L	124 mm
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,25 mm
Długość wysięgu L_A	74 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do chwyt	4xD ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX6	659922 TX6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200