

**HOLEX****Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 4xD, Ø D: 38 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235010 38
GTIN	4062406253691
Klasa artykułu	22L

**Opis****Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

**Tolerancja otworu:** -0,05 / +0,3 mm

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

**w dostawie:**

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

**Zalecenie:**

Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

do Ø calowej: 1 1/2 cal

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 187 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 40 mm

Długość chwytu L<sub>s</sub>: 70 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOMT13M510 / XOMT13M506

śruby mocujące: 232980 6 (TX15;3Nm)

## Opis techniczny

Ø chwytu $D_s$	40 mm
śruby mocujące	232980 6 (TX15;3Nm)
Liczba ostrzy Z	1
Ø nomin. D	38
Długość użyteczna $L_1$	156 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT13M510 / XOMT13M506
Seria	HOLEX Pro Drill
Długość chwytu $L_s$	70 mm
Długość wysięgu $L_1$	187 mm
do Ø calowej	1 1/2 cal
długość całkowita L	257 mm
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,35 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4xD
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

**Akcesoria**

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX15

659922 TX15

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500