



Uchwyt hydrauliczny VDI 30, VDI 30, ØD1: 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319753 20
GTIN	4062406254490
Klasa artykułu	31M

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowy zakres mocowania, mocuje chwyt h6 i h7. Oznaczenie laserowe na froncie oraz śruba regulacyjna na uchwycie umożliwiają łatwe i jednoznaczne ustawienie wytaczaka. Ze śrubą do regulacji długości. Nadaje się do chłodzenia wewnętrznego.

Dwie śruby mocujące dla lepszej dostępności – zarówno w przypadku wrzeciona głównego, jak i współpracującego. Z kulistą dyszą rozpryskową.

Zalety:

- **Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu i zwiększenie trwałości.**
- **Szybka i łatwa obsługa.**
- **Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.**
- **Doskonale centrowanie.**

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania, pogłębiania, a także do stosowania wytaczaków.

wymiar A długości wysięgu: 64 mm

Ø zewn. D: 42 mm

Długość użyteczna L₁: 42 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	42 mm
Ø mocowania D ₁	20 mm

masa	0,5 kg
wymiar A długości wysięgu	64 mm
Długość użyteczna L ₁	42 mm
adapter	VDI 30
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne