

3M**Nauszniki kabłąkowe 1310, Typ: 1310****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	097676 1310
GTIN	4054596139541
Klasa artykułu	04M

Opis**Wykonanie:**

Elastyczne nauszniki kabłąkowe 3M™ 1310 zapewniają równomiernie niski i zawsze przyjemny docisk. Jasnopomarańczowa kolorystyka ułatwia sprawdzenie, czy produkt jest noszony. SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 21 dB, L = 18 dB).

Materiał wkładek stoperowych: poliuretan

Opis techniczny

wartość SNR (stopień tłumienia)	26 dB(A)
Materiał wkładek stoperowych	poliuretan
Rodzaj produktu	Półmaska

Akcesoria

097677 1311

Komplet zamiennych wkładek stoperowych, 20 par 1311
Typ 1311
