

Garant GRIDLINE

Stanowiska robocze mLevel z blatem bambusowym, Długość: 1500mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920006 1500
GTIN	4062406254872
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Stanowisko robocze mLevel dostosowane do Państwa potrzeb. Klasyczna, ręczna regulacja wysokości co 25 mm za pomocą segmentów nóg ze śrubami ustalającymi. Regulacja obejmuje całe stanowisko pracy. Skala z dokładnymi wysokościami roboczymi na wewnętrznej powierzchni stołu ułatwia obsługę.

Powłoka lakiernicza:

Segment nóg – antracyt RAL 7016, **bez możliwości zmiany koloru.**

Kolumna podnośna z eloksalowanego aluminium, **bez możliwości zmiany koloru.**

Ściana boczna i tylna szary jasny RAL 7035 **lakierowane proszkowo, z możliwością zmiany koloru.**

Opis techniczny

materiał blatu	Bambus
płynna regulacja wysokości	nie
Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od–do	750 - 1000 mm
Seria	Stanowisko robocze
długość blatu	1500 mm
model	mLevel
masa	70 kg

szerokość	1500 mm
zasada regulacji wysokości	kompletna konstrukcja
grubość blatu	50 mm
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci	nie
głębokość blatu	700 mm
głębokość	800 mm
Regulacja wysokości stanowiska pracy	750-1000 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	mechanicznie
grubość płyty	50 mm
kompensacja wysokości	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół roboczy

Akcesoria

Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1	926403 1
Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 400/4	927600 400/4
Obudowa 16G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 400/3	927300 400/3
Słupki nośne wysokość 1362 mm	928010 1362
Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 500/5	927600 500/5
Obudowa szuflad 16G, przejezdna Wysokość obudowy w mm / liczba szuflad 400/4	927315 400/4
Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 300/3	927600 300/3
Obudowa komputera 16G wysokość 500 mm	927335 500
Słupki nośne wysokość 200 mm	928010 200
	927315 500/3

Obudowa szuflad 16G, przejezdna Wysokość obudowy
w mm / liczba szuflad 500/3

Obudowa 16G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 300/3 927300 300/3

Słupki nośne wysokość 481 mm 928010 481

Obudowa szuflad 16G, przejezdna Wysokość obudowy
w mm / liczba szuflad 500/4 927315 500/4

Obudowa 16G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 300/2 927300 300/2

Obudowa szuflad 24G, przejezdna Wysokość obudowy /
liczba szuflad 500/5 mm 927620 500/5

Uchwyt do obudowy komputera Typ M 928753 M

Szuflada na klawiaturę Typ 1 927341 1

Słupki nośne wysokość 962 mm 928010 962

Obudowa szuflad 16G, przejezdna Wysokość obudowy
w mm / liczba szuflad 500/5 927315 500/5

Multifix pasują do typu 300 928201 300

Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 200/1 927600 200/1

Obudowa 16G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 400/4 927300 400/4

Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 300/2 927600 300/2