

Garant GRIDLINE

**Narożnikowe stanowisko pracy z postumentem z blatem bambusowym,  
długość blatu: 1000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920106 1000
GTIN	4062406254971
Klasa artykułu	91P

**Opis****Wykonanie:**

Narożnikowe stanowisko dla stanowiska roboczego. Regulacja wysokości co 25 mm za pomocą segmentu nóg ze śrubami regulacyjnymi. Postument z blachy stalowej i rury czworokątnej, nośność **250 kg**.

**Pasuje do:**

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Brak możliwości elektrycznej regulacji wysokości narożnikowego stanowiska pracy.

**Powłoka lakiernicza:**

**Segmety nóg** – antracyt RAL 7016 (bez możliwości zmiany koloru), **ściany boczne i tylne** – jasnoszary RAL 7035, **lakierowane proszkowo**.

**wskazówka:**

W przypadku kombinacji narożnikowego stanowiska pracy ze stanowiskiem roboczym eLevel lub eLevel+ konieczne są osłony blaszane na stanowisku roboczym.

**Opis techniczny**

końcowy wymiar równy głębokości blatu	750 mm
długość blatu	1000 mm
głębokość blatu	1000 mm

Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od-do	750 - 1000 mm
zasada regulacji wysokości	kompletna konstrukcja
Seria	Stanowisko robocze
szerokość	1100 mm
głębokość	800 mm
grubość blatu	50 mm
masa	80 kg
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy	750-1000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	mechanicznie
grubość płyty	50 mm
kompensacja wysokości	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Narożnikowe stanowiska pracy

## Akcesoria

Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1	926403 1
--	----------