

Garant GRIDLINE

**Moduł narożnikowy z blatem bambusowym, długość blatu: 1000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920116 1000
GTIN	4062406254988
Klasa artykułu	91P

**Opis****Wykonanie:**

Narożnikowe stanowisko dla stanowiska roboczego. Proste wykonanie ze stalowymi kątownikami podporowymi, łapą o regulowanej wysokości, nośność **150 kg**. Możliwość ręcznej regulacji wysokości.

**Pasuje do:**

stanowisk roboczych mLevel

**Powłoka lakiernicza:**

**Segmety nóg** – antracyt RAL 7016 (bez możliwości zmiany koloru), **ściany boczne i tylne** – jasnoszary RAL 7035, **lakierowane proszkowo**.

**Opis techniczny**

długość blatu	1000 mm
końcowy wymiar równy głębokości blatu	800 mm
masa	32 kg
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do	700 - 1000 mm
głębokość blatu	1000 mm

Seria	Stanowisko robocze
zasada regulacji wysokości	kompletna konstrukcja
szerokość	1000 mm
grubość blatu	50 mm
głębokość	800 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy	700-1000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	150 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	mechanicznie
grubość płyty	50 mm
kompensacja wysokości	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Narożnikowe stanowiska pracy

## Akcesoria

Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1	926403 1
--	----------