

HOLEX

Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowana, ze skalą z punktem zerowym na środku, długość całkowita: 300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	461818 300
GTIN	4062406255039
Klasa artykułu	42G

Opis

Wykonanie:

Z **nierdzewnej** taśmy ze stali sprężynowej.

Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniu.

Podziałka 1 mm na górnej i dolnej krawędzi. **Ze skalą z punktem zerowym na środku.**

materiał: Stal szlachetna, INOX

Kalibracja: F8

szerokość przekroju: 13 mm

grubość przekroju: 0,5 mm

Opis techniczny

szerokość przekroju	13 mm
Kalibracja	F8
grubość przekroju	0,5 mm
długość	300 mm
norma	EG II
materiał	Stal szlachetna, INOX

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm	016100 500

